


Technische specificaties	
Opladen met:	Laadtijden ca
Standaard USB	4 uur (afhankelijk van USB-capaciteiten)
Nomad 7 USB	3-6 uur
Nomad 3.5 USB	6-12 uur
Ingangen	
USB poort (stijl is afhankelijk van de gebruikte dop) 5V, 0-1A (5W max)	
Uitgangen	
USB poort (stijl is afhankelijk van de gebruikte dop) 5V, 0-1A (5W max) gereguleerd	
Intern	
Soort batterij	Lithium-Ion (NMC)
Batterij capaciteit	8Wh (1x3.6V, 2.2Ah cel)
Batterij voltage bereik	3.0-4.2V
Levensduur	honderden cycli

Algemeen	
Houdbaarheid	elke 3-4 maanden opladen
Gewicht	0.2 lbs (0.09 kg)
Afmetingen	1x1x5 inch (2.5x2.5x12.7 cm)
Garantie	12 maanden
Getest en gecertificeerd	FCC, CE
Gebruikstemperatuur	32-104F (0-40C)




SWITCH⁸

PORTABLE OPLADER

Gebruikshandleiding



- Activeer uw product
- Bekijk demo video
- Download gebruikshandleiding



Contact:
 Gratis: 888-794-6250
 675 West. 14600 South
 Bluffdale, UT 84065
 www.GOALZERO.com

Met trots ondersteunen wij Tifie Humanitarian
 www.tifie.org

Ken Uw Materiaal



OPLADEN

Van USB of zonnepanelen.


1

VOEDING

Aansluiten op een USB apparaat



2



AANVULLEN

Om voorbereid te zijn, apparaat altijd aangesloten laten op USB of zonnepaneel.

3

Veel gestelde vragen

- V: Hoe kan ik het inschakelen?
 A: Er is geen aan/uit schakelaar. Het apparaat wordt automatisch ingeschakeld als een poort wordt gebruikt.
- V: Hoe weet ik dat er volledig is opgeladen?
 A: Tijdens het opladen zullen alle LED-lampen aangaan om een volledig laadniveau aan te geven. Als dit niet het geval is, druk dan op de laadindicator-knop om het laadniveau te tonen.
- V: Is het waterproof?
 A: Nee, hoewel de SWITCH duurzaam is, gaan elektriciteit en water niet goed samen. Zorg ervoor dat de poorten droog zijn alvorens het apparaat te gebruiken.

- V: Welke soort batterijtechnologie heeft het?
 A: Lithium-ion NMC. Het heeft de volgende voordelen: slaat meer energie op; kleinere en lichtere watt voor watt; en het blijft opgeladen zelfs na maanden van opslag.
- V: Kan ik de oplader meenemen in een vliegtuig?
 A: Ja, de SWITCH kan overal meegenomen worden en is ideaal om uw apparatuur op te laden tijdens lange vluchten.
- V: Hoe kan ik verschillende hulpstukken en uiteinden krijgen voor mijn SWITCH?
 A: Bezoek uw lokale retailer die GOAL ZERO-producten aanbiedt of bezoek www.goalzero.com voor een compleet aanbod van uiteinden en andere accessoires.